


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Impugnatura ergonomica in plastica con foro
- » Il riduttore può essere utilizzato su entrambi i lati
- » Adatto per tutte le lime da officina



per lunghezza lime	Foro	l	N°	EUR
100	4x7	100	V 24480/100	<>
150-200	10	110	V 24480/110	<>
250-350	10	120	V 24480/120	<>

1) UTILIZZO CONSIGLIATO DEL RIDUTTORE

Tipo di lima		Riduttore (6,8/3,4)	Riduttore (7,8/5,8)	
		Ø 3,4	Ø 7,8	Ø 5,8
	V 24410		250, 300, 350	150, 200
	V 24420		250, 300	150, 200
	V 24430	150	300	200, 250
	V 24440		250, 300, 350	150, 200
	V 24450	150, 200	300	250